

## ● 什么是气动吸尘枪？


气动吸尘枪主要是利用压缩机的空气作为动力源，用来吹飞、吸入、搬运等多功能使用的气动吸尘枪。造型美观独特，种类多，功能强，广泛活用于各种领域。带有ⓐ符号的产品，利用压缩空气能够有效地发挥螺旋形的喷射方式。内部属于空桶型，吸入或搬运过程中不易发生堵塞，能够安心使用。

### ⓐ 什么是螺旋形的空气喷射？


利用螺旋形的喷射方式，喷出少量的空气，引入大量的外气之后会产生很强的力量。螺旋形的喷射，将空气喷出很远，使之能够发挥强有力的吹飞功能。

## ☆ 气动吸尘枪 手提式 W101 W301

业界首次研制推出的1台3功能 (吹跑、吸入、搬运) 的独特产品，促进工作效率的提高！




| 型号   | 主体规格  |       |           |      |
|------|-------|-------|-----------|------|
|      | 全长    | 最小内径  | 压缩空气流孔    | 重量   |
| W101 | 144mm | φ22mm | φ1.4mm×6孔 | 310g |
| W301 | 142mm | φ11mm | φ1.4mm×3孔 | 260g |



● 备有W101、W301的强力型。


### ● 吸入喷嘴的主要元素




■ **吹飞功能** (※吸入喷嘴分为以下两种类型)  
喷嘴向前安装：当压缩空气接近喷嘴时，从喷嘴A的方向喷射出螺旋形的压缩空气，促使B能够吸入大量的外气，与压缩空气混合之后，发生强有力的吹飞功能。

■ **吸入功能**  
喷嘴向后安装：当压缩空气接近喷嘴时，从喷嘴B的方向喷射出螺旋形的压缩空气，促使A能够吸入大量的外气，产生吸引力后，成为强有力的吸尘器。


## W101 A组 吸入用




## W101 B组 吸入用



## W301 A组 吸入用



## W301 B组 吸入用



## 擅长处理大量粉尘、粉体用 ★ 不含过滤器，回收更简单！！

### 小型搬运分尘器

MP-38CF12 (PAT.)




可以与其他吸尘器组合使用！！  
附加移动自由、方便的小脚轮。

## 对处理粉尘·粉体感到为难过！！

利用吸尘器处理粉尘或粉体时，若过滤器会频繁堵塞的话，不但会影响工作效率，而且消耗体力和物力。

此时我公司向您推荐[小型搬运分尘器]。它能够利用吸尘器自身的动力，将粉尘和粉体同时吸入分尘器里，之后会发生气流螺旋下降现象，使粉体流入分尘器下边的回收容器。由于本体内不含过滤器，在回收粉体的过程中勿需通过其他复杂程序是其本身所具有的特殊功能。例如：小麦粉的回收率基本能够达到100%。

## 小型搬运分尘器 MP-19 静音过滤吸尘器 SC3T-19



● 根据离心力大小而得出的MP-38构造原理图。

● MP-38CF12和MP-19是粉体和空气分离时用的分尘器。  
● SC3T-19是利用压缩空气使用的多功能吸尘器。

| 型号        | 高     | 宽     | 桶的容量   | 重量     |
|-----------|-------|-------|--------|--------|
| MP-38CF12 | 990mm | 450mm | 25升透明桶 | 13.5kg |
| MP-19     | 335mm | 165mm | 3升透明桶  | 1.3kg  |
| SC3T-19   | 340mm | 165mm | 3升透明桶  | 1.7kg  |

● 按顾客的需要，桶的容量·材质可以更改。

小型搬运分尘器的系列产品当中最小的类型是MP-19。静音过滤吸尘器的系列产品当中最小的类型是SC3T-19。(关于性能问题，请咨询营业部门。)

静音过滤吸尘器的构造原理，请参照四、五页。